


# แกนลิเนียร์ไฟฟ้า ELFR-...-55- -

หมายเลขชิ้นส่วน: 571437

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จังหวะการทำงาน	50 mm...1500 mm
ขนาด	55
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	คู่มือการเลื่อน คู่มือลูกหมุนเวียน
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	แกนนำไม่มีตัวจับ
อัตราเร่งสูงสุด	50 m/s <sup>2</sup>
ความเร็วสูงสุด	1 m/s...3 m/s
ระดับความต้านทานการกักกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกักกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับการป้องกัน	IP20
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...50 °C
โมเมนต์ของพื้นที่ระดับ 2 ly	38300 mm <sup>4</sup>
โมเมนต์ของพื้นที่ 2 องศา Iz	41180 mm <sup>4</sup>
แมกซ์ ฟอซ Fy	300 N
แรง Fz สูงสุด	300 N
ความต้านทานการที่ไม่มีโหลดสูงสุด	10 N
อายุการใช้งานอ้างอิง	5000 km
มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	0 g
น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.	4550 g
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	77 g
โปรไฟล์วัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด อโนไดซ์
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุครอบไดรฟ์	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด อโนไดซ์
วัสดุราง	เหล็ก
สไลด์วัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด อโนไดซ์