

วาล์วกันหมุน VMEF-VRT-M32-M-N18

หมายเลขชิ้นส่วน: 8048983

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	3/2 โมโนสเตเบิล
ประเภทการดำเนินการ	เครื่องจักร
ความกว้าง	20 mm
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	750 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม	1/8 NPT
แรงดันใช้งาน	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ไดรฟ์หมุนโยก ที่นั่งจาน
รีเซ็ตประเภท	สปริงกล
ความกว้างปกติ	5.6 mm
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทการกระตุ้น	โดยตรง
ทิศทางการไหล	ย้อนกลับได้
ทับซ้อนกัน	ไม่มีการทับซ้อน
ความเร็วในการส่งงานสูงสุดพร้อมการส่งงานด้านข้าง	1 m/s
ความถี่การสลับสูงสุด	2.5 Hz
มุมกลิ้ง	45 deg
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
หมายเหตุเกี่ยวกับอุณหภูมิแวดล้อม	อิทธิพลของความร้อนต่อการสึกหรอ
การกระตุ้นแรงบิด	1.2 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	178 g
ประเภทของรีด	มีรูทะลุ
ข้อต่อลม 1	1/8 NPT
ข้อต่อลม 2	1/8 NPT
ข้อต่อลม 3	1/8 NPT

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	PA เสริมแรง
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม