

โมดูลอิเล็กทรอนิกส์ VMPA14-MPM-EMM-4

หมายเลขชิ้นส่วน: 8066768

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จำนวนตำแหน่งเวลาสูงสุด	4
จำนวนคอยล์โซลินอยลเวลาสูงสุด	4
กระแสเชิงเขาสูงสุดต่อโซลินอยดคอยล์	80mA ถึง 25ms
จัดอันดับปัจจุบันที่ลดปัจจุบัน	25 mA หลังจาก 25 ms
ระดับความต้านทานการกักกรอน KBK	1 - ความเค้นต่อการกักกรอนต่ำ (ในสภาพพร้อมติดตั้ง)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	30 g
วัสดุที่อยู่อาศัย	ปอม
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS