


กริปเปอร์รูปร่างปรับได้ DHEF-20-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 8092533

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	20
Inverting cap version	คารีมตัน
ฮับ	66 mm
นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางจับ	12 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่จับได้	38 mm
ประเภทไดรฟ์	นิวเมติก
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
ฟังก์ชันกริปเปอร์	ปรับตัวได้
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	หมวกทรง ลำดับการเคลื่อนไหวที่ถูกระงับ
แนะนำ	ตัวพื้นฐาน
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
ไดรฟ์แรงดันใช้งาน	1 bar...8 bar
ฝาปิดแรงดันใช้งาน	0.07 bar...0.1 bar
ฝาแรงดันระเบิด	0.3 bar
แมกซ์ กริปเปอร์ความเร็วในการทำงาน	1 Hz
เวลารั้งเข้า	290 ms
เวลาออก	270 ms
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	1.29 kgcm ²
คู่มือมูลค่า payload	1 kg
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	475 g
ประเภทของรัด	ตามมาตรฐาน ISO 9409
พอร์ทลม	M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ฝาปิดวัสดุ	VMQ (ซิลิโคน)

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมโหนด