

กระบอกแพนเค้ก DPCA-...-...-1/2" - -
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8104871

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	0,0625 in...4 in
Øลูกสูบ	1/2" "
เกลียวก้านลูกสูบ	8-32 UNC-2B 8-32 UNC-2A
การทำให้อากาศ	ไม่มีกั้นกระแทก แหวน/แผ่นกั้นกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน วงแหวน/แผ่นกั้นกระแทกยางยืดที่ด้านหน้า แหวน/แผ่นกั้นกระแทกยางยืดที่ด้านหลัง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่ บทบาทเดียว กด ดึง
ปลายก้านลูกสูบ	เกลียวนอก ตายภายใน
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ลูกสูบ ก้านลูกสูบ กระบอกกระบอก
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
ตัวแปร	เพิ่มความทนทานต่อสารเคมี ผ่านก้านลูกสูบ ผ่านก้านลูกสูบกลาง คู่มือลูกสูบ PTFE เพิ่มเติม
แรงดันใช้งาน	15 psi...150 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-25,6 °F...250 °F
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	16460 lb...94643 lb
ประเภทของรีด	ทางเลือก: หมุน 90° ด้วยล้อตายแบบหมุนบนฝาปิด ด้วยลูกปืนที่ด้านท้าย หมุน 90° พร้อมตะเกียบหมุนที่ฝาท้าย พร้อมตะเกียบหมุนที่ฝาท้าย มีรูทะลุ พร้อมอุปกรณ์เสริม

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
พอร์ทลม	เกลียวใน M5 เกลียวใน 10-32 UNF-2B
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด
วัสดุซีลไดนามิก	FPM NBR
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
ทองทรงกระบอกวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด