

กระบอกกลม DPRA-N-...-2"" - -
หมายเลขชิ้นส่วน: 8109554

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	0,0625 in...12 in
Øลูกสูบ	2" "
เกลียวก้านลูกสูบ	1/2-20 UNF-2A
การทำใหหมาะต ำ	ไม่มีกัันกระแทก แหวน/แผ่นกัันกระแทกยัดท้ังสองด้าน ตัวกัันกระแทกลมปรับได้ท้ังสองด้าน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสรางสรรค	ลูกสูบ ก้านลูกสูบ กระบอกกระบอก
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตซ์ความไกลซ์ิต
ตัวแปร	ฝาปิดท้ายมีตาหมุน หมุนได้ 90° ที่ปิดปลายด้วยตาหมุนและปลอกลูกปืน ปิดท้ายด้วยตาหมุน Wiper seal ทำจาก ยางธรรมชาติ เกลียวก้านลูกสูบตัวผู้ขยาย ก้านลูกสูบขยาย ฝาลูกปืนพร้อมเกลียวยึด การเชื่อมต่ออากาศัดตามแนวแกน การเชื่อมต่ออากาศัดทัว พร้อมป้องกันการหมุน ผ่านก้านลูกสูบ ช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง + 150 °C ช่วงอุณหภูมิ -40 ถึง +80 °C ก้านลูกสูบตันเดียว
แรงดันใช้งาน	9,99 psi...150 psi
ฟังก์ชัน	การแสดงค บพบาตเดียว กด ตั้ง
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ 4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแรงเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 ไชน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °F...300 °F
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	213976 lb...831213 lb

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรัด	พร้อมอุปกรณ์เสริม
พอร์ทลม	1/4 NPT
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ซีลวัสดุ	FPM NBR
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ท่อทรงกระบอกวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง