

กริปเปอร์แบบกราม DHAS-GG-B18-16-A1

หมายเลขชิ้นส่วน: 8119108

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	16 มม.
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ออกแบบ	สำหรับแผ่นไมโครไทเทเนียม
ความเหนียว	การทดสอบการชนที่ระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-4 และ EN 60068-2-6
กันกระแทก	การทดสอบแรงกระแทกด้วยระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-5 และ EN 60068-2-27
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 100 %
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...40 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	24.4 g
ประเภทของรัด	พร้อมเกลียวใน M3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซากกริปเปอร์วัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุพื้นกระบอก	เหล็กสปริง