



โซลินอยด์วาล์ว VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-FB

หมายเลขชิ้นส่วน: 8122776

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	3/2, แบบปิด, คอยดเดี่ยว
ประเภทการดำเนินการ	ไฟฟ้า
ความกว้าง	5.9 mm
อัตราการไหลปกติ	5.5 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม	แผ่นเชื่อมต่อ
แรงดันใช้งาน	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar -14.5 psi...100 psi
หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน	ความดันขณะทำงาน จุดการเชื่อมต่อ 3: แค -1 ถึง 0 บาร์
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ทิศทางการเชื่อมต่อด้านล่าง วาล์วกันวาล์วพร้อมสปริงกลับ
รีเซตประเภท	สปริงกล
ระดับการป้องกัน	IP40
ความกว้างปกติ	0.36 mm
ฟังก์ชันการระบายอากาศ	คันแรงได้
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แมนนวลเทส	ไม่มี
ประเภทการกระตุ้น	ไฟฟ้า
ทิศทางการไหล	ย้อนกลับได้
ค่า Cv	0.006 Gal/min US
ความถี่การสลับสูงสุด	10 Hz
เปลี่ยนเวลาปิด	6 ms
หมายเหตุเกี่ยวกับการปิดเวลา	ที่ -1 < p < 6 bar
สลับเวลาเปิด	13 ms
หมายเหตุเกี่ยวกับการเปิดสวิตช์เวลา	<= 6 ms ที่ 0 < p < 6 bar, <= 13 ms ที่ -1 < p < 0 bar
รอบการทำงาน	100% ภายใน 500 ชั่วโมง
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	0.5 W
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	12 V
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	+/- 10 %
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทานน้ำมันได้

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิปานกลาง	5 °C...50 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	70 %
หมายเหตุเกี่ยวกับความชื้นสัมพัทธ์	ที่อุณหภูมิแวดล้อม
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	4.5 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	2 พิน
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
ขดลอม 1	แผ่นเชื่อมต่อ
ขดลอม 3	แผ่นเชื่อมต่อ
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	PBT
สปริงวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง