


กระบอกมาตรฐาน DSNB-N-...-6"" - -
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8161117

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	0,0625 in...98,9 in
Øลูกสูบ	6""
เกลียวก้านลูกสูบ	1-14 US-2B 1-14 US-2A 1 1/4-12 UNF-2B 1 1/4-12 UNF-2A 1 1/2-12 UNF-2A
การทำให้หมด ๑	แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน ตัวกันกระแทกปรับได้ทั้งสองด้าน ไม่มีกันกระแทก กันกระแทกทั้งสองด้าน ปรับไม่ได้ กันกระแทกด้านหน้าปรับไม่ได้ เบาะลมด้านหลังปรับไม่ได้ กันกระแทกที่ด้านหน้า ปรับได้ ระบบลดแรงกระแทกแบบลมที่ด้านหลังปรับระดับได้
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ได้มาตรฐาน	NFPA/T3.6.7
ปลายก้านลูกสูบ	เกลียวนอก เกลียวตัวผู้ ตายภายใน
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ลูกสูบ ก้านลูกสูบ คานาลูกสูบ กระบอกกระบอก
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด ปราศจาก

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตัวแปร	<p>ข้อต่อลมอัด หมุน 180° ข้อต่อลมอัด หมุน 270° ข้อต่อลมอัด หมุน 90° ข้อต่อลมอัด ด้านข้าง หน้าแปลนที่ฝาปิดท้าย หน้าแปลนบนฝาครอบแบร์ริง สิ่งที่แนบมาที่เท้า ลดเสียงรบกวนทั้งสองด้าน เกลียวกานลูกสูบตัวผู้ชาย กานลูกสูบขยาย การแนบโดยตรงผ่านเกลียว, หน้าผาก ที่ยึดตามหมอนบนแผ่นปิด ร่องแนบติดบนฝาลูกปืน แนบยึดที่ฝาท้าย มิดโคนโลหะ แรงดันข้างเพิ่มขึ้น แรงเสียดทานต่ำ ผ่านกานลูกสูบ ชิ้นสกรูตำแหน่งติดตั้งแบบหมุน การติดตั้งแบบหมุนบนฝาท้าย ตะเกียบหมุนที่ฝาท้าย สลัดที่ด้านฝาครอบด้านท้าย กระดุมทั้งสองข้าง กระดุมข้างฝาลูกปืน ช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง + 150 °C กานลูกสูบด้านเดียว</p>
การปรับตำแหน่งสกรู	<p>หมุน 0° หมุน 90° หมุน 180° หมุน 270°</p>
แรงดันใช้งาน	<p>0.048 MPa...1 MPa 0.48 bar...10 bar 6.96 psi...145 psi</p>
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...150 °C
อุณหภูมิแวดล้อม ฟาเรนไฮต์	-4 °F...302 °F
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ	10313 N
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ลวงหน้า	10888 N
ประเภทของรัด	ทางเลือก: การยึดโดยตรงผ่านเกลียว พร้อมอุปกรณ์เสริม
พอร์ทลม	<p>1/8 NPT 1/4 NPT 3/8 NPT 1/2 NPT 3/4 NPT</p>
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหม	อะลูมิเนียมอัลลอย ซุบอโน ไดซ
ซิลวีสด	<p>FPM NBR บรีสที</p>
กานลูกสูบวัสดุ	เหล็กชุบฮาร์ดโครม
ทองทรงกระบอกวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด ซุบผิวเรียบ