


# เซนเซอร์ตรวจจับอัตราการไหล SFAW-32-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12

หมายเลขชิ้นส่วน: 8036873

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM c UL เร้า - รายการ (OL)
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การวัดค่าที่เปลี่ยนแปลง	ไหล อุณหภูมิ
ทิศทางการไหล	ทิศทางเดียว P1 -> P2
วิธีการวัด	กระแสน้ำวน อุณหภูมิ: PT1000
ค่าเริ่มต้นช่วงการวัดการไหล	1.8 l/min
ค่าสิ้นสุดช่วงการวัดการไหล	32 l/min
แรงดันใช้งาน	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน	สูงสุด 1.2 MPa (12 บาร์ / 174 psi) ที่ 40°C สูงสุด 0.6 MPa (6 บาร์ / 87 psi) ที่ 90°C
แรงดันเกิน	4 MPa 40 bar 580 psi
สื่อปฏิบัติการ	ตัวกลางของเหลว น้ำ ของเหลวที่เป็นกลาง
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สื่อที่มีความหนืดจนค่า $\nu = 1.8 \text{ มม.}^2/\text{วินาที}$ [cSt]. ต้องรับประกันความเข้ากันได้ของสื่อกับสารที่สัมผัสกับสื่อ
อุณหภูมิปานกลาง	0 °C...90 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
อุณหภูมิปกติ	23 °C
ความถูกต้องของค่าการไหล	±2 %FS สำหรับการไหล ≤ 50 %FS ±3% o.m.v. สำหรับการไหล ≥ 50% FS
อุณหภูมิความแม่นยำใน ± °C	2 °C
การทำซ้ำค่าการไหล	< ±0.5%FS สำหรับการไหล ≤ 50% FS < ±1% omv สำหรับการไหล ≥ 50%FS
ช่วงค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิใน ± %FS/K	ชนิด ±0.05%FS/K

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
สวิตช์เชิงเอาทพุท	2 x PNP หรือ 2 x NPN สลับได้
ฟังก์ชันการสลับ	เครื่องเปรียบเทียบขนาดต่าง เกณฑ์เปรียบเทียบ ตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระ
ฟังก์ชันการเปลี่ยนองค์ประกอบ	เปิด/ปิดสวิตช์ได้
กระแสไฟขาออกสูงสุด	100 mA
เอาต์พุตแบบอนาล็อก	0 - 10 V 4-20mA 1 - 5 V
ค่าเริ่มต้นของลักษณะการไหล	0 l/min
ค่าสุดท้ายของลักษณะการไหล	32 l/min
แมกซ์ โหลดความต้านทานกระแสไฟขาออก	500 Ohm
ขั้นต่ำโหลดความต้านทานแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต	15 kOhm
ความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจร	ใช่
เก็นการป้องกัน	ปัจจุบัน
มาตรการ	ลิงค์ IO
IO-Link เวอร์ชันโปรโตคอล	อุปกรณ์ V1.1
ลิงค์ IO, โปรไฟล์	โปรไฟล์เซ็นเซอร์อัจฉริยะ
IO-Link คลาสการทำงาน	ของข้อมูลไบนารี (BDC) ตัวแปรประมวลผลข้อมูล (PDV) ไอดี การวินิจฉัย สอนช่อง
ลิงค์ IO โหมดการสื่อสาร	COM2 (38.4 kbaud)
IO-Link, รองรับโหมด SIO	ใช่
IO-Link พอร์ตคลาส	A
IO-Link ความกว้างของการประมวลผลข้อมูล OUT	0 ไบต์
IO-Link ความกว้างของข้อมูลประมวลผล IN	3 ไบต์
IO-Link ประมวลผลเนื้อหาข้อมูล IN	BDC 1 บิต (การตรวจสอบระดับเสียง) PDV 14 บิต (อัตราการไหล) BDC 2 บิต (การตรวจสอบการไหล)
IO-Link เนื้อหาข้อมูลบริการ IN	การอ่านระดับเสียง 32 บิต
IO-Link รอบเวลาขั้นต่ำ	5ms
IO-Link ต้องการการจัดเก็บข้อมูล	0,5 kB
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	18 V...30 V
การป้องกันขั้วย้อนกลับ	สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ	ปลั๊ก
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	M12x1 A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2-101
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ	5
ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด	ลึกลับ
ความยาวสายสูงสุด	20 ม. พร้อมการทำงานของ IO-Link 30 ม.
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การเชื่อมต่อของเหลว	เกลียวใน G3/4
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	530 g
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
วัสดุที่สัมผัสโดยตัวกลาง	EPDM (เปอร์ออกไซด์) ETFE สแตนเลส เสริมแรง PA6T/6I

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
หน่วยแสดงผล	US gal แกลลอนอเมริกา/นาที cft cfm/นาที l ลิตร/ชม ลิตร/นาที m <sup>3</sup> °C °F
ระดับการป้องกัน	IP65
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L