

ชุดฐานรอง DADP-SP-G9-20-R

หมายเลขชิ้นส่วน: 8173535

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	20
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-C1-L
ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion	ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 1% ข้อยกเว้น ได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด
คลาสคิลินรูม	คลาส 6 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงกระแทกสูงสุด	300 N
แรงบิดกระชับสูงสุด	1.5 Nm
ค่าความแม่นยำของแรงบิด	± 15 %
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	160 g
ประเภทของรัด	การยึดโดยตรงผ่านเกลียว
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหยาบ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุแผ่น	อะลูมิเนียมอัลลอย ชูบอโนไดซ์
วัสดุสกรู	เหล็ก