

แผ่นโซ่เชื่อมต่อ VABX-A-P-EL-E12-MS3-SHUH

หมายเลขชิ้นส่วน: 8188449

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จำนวนคอยล์โซลินอยด์สูงสุด	32
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	45 มม. x 104.3 มม. x 53.3 มม.
หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน	จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ SELV/PELV สังเกตแรงดันไฟฟ้าตก
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM
ป้าย KC	เคซี อีเอ็มซี
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	5 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
แรงขันยึดสูงสุดบนผนัง	6 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	131.1 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	ขั้วสปริง
ปลั๊กไฟ	แค
ประเภทการติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ	มีรูทะลุ
ขอตอลม 1	สำหรับตลับ 15 มม.
ขอตอลม 5	สำหรับตลับ 15 มม.
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	PA เสริมแรง
วัสดุหุ้ม	PA เสริมแรง
ซีลวัสดุ	NBR
ปลอกแขนวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
คลิป์วัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุเนื้อ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง