


แผ่นระบายอากาศ VABF-XA-12-M1-C

หมายเลขชิ้นส่วน: 8191741

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
แรงดันระเบิด	17 bar
มาตรฐานอัตราการไหล	5200 l/min
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับความดันเสียง	95 dB(A)
ระดับพลังเสียงที่ระยะ 1 เมตร	106 dB(A)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	24.9 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
วัสดุเก็บเสียง	PE