


ตัวนับเพิ่ม PZA-E-C

หมายเลขชิ้นส่วน: 8606

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ตัวนับแบบกลไกพร้อมตัวขับเคลื่อน
รีเซ็ตประเภท	ปุ่มแมนนวลหรือสัญญาณลม
แสดง	6 หลัก
โดรฟ์แรงดันเสีย	< 0.15 บาร์
แรงดันตก, ค่าเริ่มต้น	< 0.15 บาร์
โดรฟ์แรงดันตอบสนอง	> 0.8 บาร์
รีเซ็ตแรงดันตอบสนอง	2 บาร์
แรงดันใช้งาน	2 bar...8 bar
แรงดันรีเซ็ตขั้นต่ำ	2 bar
โดรฟ์ระยะเวลาพัลส์ขั้นต่ำ	8 ms
รีเซ็ตระยะเวลาพัลส์ขั้นต่ำ	150 ms
โดรฟ์ระยะเวลาหยุดชั่วคราวขั้นต่ำ	10 ms
รีเซ็ตระยะเวลาหยุดชั่วคราวขั้นต่ำ	50 ms
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	70 g
ประเภทของรีด	การติดตั้งแผงด้านหน้า
พอร์ทลม	M5
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA