


# Step motor EMMT-ST-42-S-RS

Ürün numarası: 8156162

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Ortam sıcaklığı	0 °C...40 °C
Ortam sıcaklığına ilişkin not	-%2/°C değer kaybıyla 80°C'ye kadar
Maks. kurulum yüksekliği	4000 m
Maks. kurulum yüksekliği hakkında not	1.000 m'den itibaren sadece 100 m'de -1,0% değer kaybı ile
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 0 - 90
Karşılık geldiği norm	IEC 60034
EN 60034-1'e göre termal sınıf	B
Maks. sargı sıcaklığı	130 °C
EN 60034-1'e göre boyutlandırma sınıfı	S1
EN 60034-7'ye göre motor tasarımı	IM B5 IM V1 IM V3
Montaj konumu	herhangi bir
Koruma türü	IP40
Koruma türüne ilişkin not	Radyal mil sızdırmazlık halkasız motor mili için IP40 IP65 için motor gövdesi dahil bağlantı teknolojisi
Arayüz kodu motor Out	42A
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Hibrit soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M17x0,75
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	12
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Tanınan (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre

Özellik	Değer
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	UL E342973
Nominal çalışma gerilimi DC	48 V
Kutup çifti sayısı	50
Durdurma momenti motor	0.25 Nm
Nominal tork	0.24 Nm
Pik tork	0.25 Nm
Nominal devir	600 1/dak
Maks. devir	2700 1/dak
Maks. mekanik devir	9000 1/dak
Tam adımda adım açısı	1.8 drc
Adım açısı toleransı	±% 5
Nominal güç motor	17 W
Sürekli duruş akımı	2 A
Motor nominal akımı	1.8 A
Tepe akımı	2 A
Motor sabiti	0.133 Nm/A
Gerilim sabiti faz	12.1 mV/dak
Faz sargı direnci	2.1 Ohm
Tek faz başına sargı endüktans fazı (zincirlenmemiş)	3 mH
Sargı uzunlamasına endüktansı Ld (faz)	1.6 mH
Sargı enine endüktansı Lq (faz)	3 mH
Elektriksel zaman sabiti	1.4 ms
Termal zaman sabiti	22 dak
Isıl direnç	3.5 K/W
Ölçüm flanşı	200 x 200 x 15 mm, çelik
Toplam tahrik çıkış atalet momenti	0.035 kgcm <sup>2</sup>
Ürün ağırlığı	370 g
İzin verilen eksenel mil yükü	10 N
İzin verilen radyal mil yükü	28 N
Rotor konumu vericisi	Tek dönüşlü mutlak enkoder
Rotor konumu vericisi üretici adı	Festo iC-MHM
Rotor konumu vericisi arayüzü	BiSS-C
Rotor konumu vericisi ölçüm prensibi	Manyetik
Rotor konumu vericisi çalışma gerilimi DC	5 V
Rotor konumu vericisi çalışma gerilimi aralığı DC	4.75 V...5.25 V
Devir başına rotor konumu vericisi sinüs/kosinüs periyotları	2
Devir başına rotor konumu vericisi konum değerleri	65536
Rotor konumu vericisi çözünürlüğü	16 bit
Rotor konumu vericisi açı ölçümü sistem hassasiyeti	-65 arcsec...65 arcsec
MTTF, kısmi bileşen	687 yıl, rotor enkoderi