


Paralel Tutucu HPPL-63-200-A-F1A

Ürün numarası: 8191687

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	63
Toplam strok	200 mm
Tutma çenesi başına strok	100 mm
Maks. tutma çenesi açığı boşluğu ax, ay	0.2 drc
Maks. tutma çenesi boşluğu Sz	0.05 mm
Tutucu tekrarlaması hassasiyeti	0.03 mm
Tutma çenesi sayısı	2
Tahrik türü	pnömatik
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Sönümleme	metalik sabit durdurmasız esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Tutucu işlevi	Paralel
Tutma kuvveti güvencesi	hariç
Tasarım	Çift piston Kılavuz Piston sürgüsü T şekli Kremayer/pinyon
Kılavuz	Heavy-Duty Ünitesi
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Varyantlar	Ana bileşen olarak bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmamalıdır. İstisnalar, çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Çalışma basıncı	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi	687 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi	512 ms
Harici tutma parmağı başına maks. kütle	940 g
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi

Özellik	Değer
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Düşük Cu/Zn/Ni değerlerine sahip batarya üretimi için uygundur (F1a)
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) toplam tutma kuvveti, açma	2748 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) toplam tutma kuvveti, kapatma	2990 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) açma tutma çenesi başına tutma kuvveti	1374 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti	1495 N
Normalde kapalı teorik toplam kavrama kuvveti 0 mm, 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3238 N
Teorik toplam kavrama kuvveti 0 mm, 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) normalde açık kontakt	3480 N
0 mm, 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) tutma çenesi başına teorik normalde kapalı kontakt kavrama kuvveti	1619 N
0 mm, 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) tutma çenesi başına teorik kavrama kuvvetini normalde açık kontakt olarak kapatın	1740 N
Kütle atalet momenti	880.63 kgcm ²
Maks. kuvvet Fz	9000 N
Tutma çenesindeki maks. moment Mx statik	300 Nm
Tutma çenesindeki maks. moment My statik	200 Nm
Tutma çenesindeki maks. moment Mz statik	250 Nm
Ürün ağırlığı	11522 g
Montaj türü	dişi dişli ve merkezleme manşonlu geçiş deliği ve merkezleme parçası ile
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu bakır içermez
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Sonlama plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Tutma çenelerii malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Piston malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı
Piston contası malzemesi	TPE-U(PU)
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
O-ring malzemesi	NBR
Vida malzemesi	Çelik, kimyasal olarak nikel kaplı
Dişli malzemesi	Yüksek alaşımlı çelik
Tutucu parmak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı