


Поворотно-підйомний модуль ENMB-25-200

Номер деталі: 1095934

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ведуча шестерня Ø	8 mm
Робочий хід	0 mm...200 mm
Розмір	25
Кут повороту	нескінченний
Крок зубчастого ременя	3 mm
Положення монтажу	Будь-який
Тип шестерні	Привід з зубчастим ременем
Конструкція	Електромеханічний поворотний підйомний модуль із зубчастим ременем
Передаточне число	4:1
Максимальна вихідна швидкість	300 rpm
Максимальна вхідна швидкість обертання	1200 rpm
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальний крутний момент приводу	2.2 Nm
Максимальна сила подачі Fx	480 N
Обертний момент приводу на холостому ході	0.18 Nm
Вага продукту	3620 g
Матеріал вихідного валу	Сталь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал вала приводу	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал покриття	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал зубчастого ременя	Поліхлоропрен зі скловолокном