

# Паралелний захват HGPL-63-A-G1

Номер деталі: 1132955

FESTO



## Технічні дані

| Особливості   | Значення  |
|---|---|
| Розмір  | 63  |
| Хід на губку захвату  | 16 mm   |
| Максимальна взаємозамінність  | 0.2 mm  |
| Максимальний кут захвату губок $\alpha_x, \alpha_y$                         | 0.1 deg   |
| Максимальний люфт щелеп захвату Sz  | 0.02 mm   |
| Обертальна симетрія   | 0.2 mm  |
| Точність повторюваності захвату   | 0.05 mm   |
| Кількість захватних губок   | 2   |
| Тип приводу   | Пневматичний  |
| Положення монтажу   | Будь-який   |
| Режим роботи  | Двосторонньої дії   |
| Функція захвату   | Паралельний   |
| Утримання сили захоплення   | При відкритті   |
| Конструкція   | Похила площина послідовність вимушеного руху                    |
| Визначення положення  | Для безконтактних давачів                                       |
| Робочий тиск  | 4 bar...8 bar   |
| Робочий тиск нагнітання повітря   | 0 bar...0.5 bar   |
| Максимальна робоча частота захвату  | 2 Hz  |
| Мінімальний час відкриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм) | 170 ms  |
| Мінімальний час закриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi)                        | 328 ms  |
| Максимальна маса на зовнішній палець захвату                                | 1340 g  |
| Робоче середовище   | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                                 | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)   | 2 - помірний вплив корозії                                      |
| Відповідність LABS  | VDMA24364-B2-L  |
| Ступінь захисту   | IP65  |
| Температура навколишнього середовища  | 5 °C...60 °C  |
| Момент інерції  | 116.19 kgcm <sup>2</sup>  |
| Максимальний момент на губках захоплення Mx статичний                       | 120 Nm  |
| Максимальний статичний момент на губці захвату My                           | 80 Nm   |

| Особливості  | Значення  |
|--|---|
| Максимальний статичний момент на губках захвату Mz | 65 Nm   |
| Інтервал повторного змащування напрямних елементів | 5000000 МіюСус  |
| Вага продукту                                      | 3998 g  |
| Тип кріплення                                      | за бажанням:<br>За допомогою внутрішньої різьби та центруючої втулки з наскрізним отвором і центруючою втулкою<br>з наскрізним отвором і штифтом<br>з внутрішньою різьбою і штифтом |
| Пневматичне підключення для продуваного повітря    | M5  |
| Пневматичне з'єднання                              | G1/8  |
| Інформація про матеріали                           | Відповідно до RoHS  |
| Матеріал кришки                                    | Високолегована нержавіюча сталь   |
| Матеріал корпусу                                   | Анодований алюміній   |
| Матеріал захватних губок                           | Загартована сталь   |