

# Дросельна плита GRO-ZP-3-ISO

Номер деталі: 119674

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція дроселя
Робочий тиск	0 bar...16 bar
Стандартна номінальна витрата	1500 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура середовища	-20 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Тип кріплення	з наскрізним отвором