

Електромагнітна котушка MSFW-110-50/60-DS

Номер деталі: 13265

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Положення монтажу | Будь-який |
| Індикатор положення перемикача | Немає |
| Мінімальний час дотягування | 10 ms |
| Робочий цикл | 100% |
| Коефіцієнт потужності $\cos \{\phi\}$ | 0.7 |
| Характеристики котушки | 110 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 9,0 VA, утримуюча потужність 7,0 VA |
| Допустимі коливання частоти | +/- 5 % |
| Допустимі коливання напруги | +/- 10 % |
| Морська класифікація | Див. сертифікат |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності) | Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання |
| Орган сертифікації | DNV-TAA000032X |
| Відповідність LABS | VDMA24364-C1-L |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Температура навколишнього середовища | -5 °C...40 °C |
| Максимальний момент дотягування розетки | 0.4 Nm |
| Вага продукту | 55 g |
| Електричне підключення | Форма A відповідно до DIN EN 175301-803 |
| Тип кріплення | З накатною гайкою |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал магнітної котушки | Дюропласт мідь Сталь |
| Матеріал обмотки | мідь |