


Поворотний привід DSM-12-270-HD-A-B

Номер деталі: 1369110

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|---|
| Розмір | 12 |
| Кут повороту | 0 deg...270 deg |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Режим роботи | Двосторонньої дії |
| Конструкція | Лопатковий поршень |
| Визначення положення | Для безконтактних давачів |
| Робочий тиск | 0.3 МПа...1 МПа 3 bar...10 bar |
| Максимальна частота коливань при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм) | 1.5 Hz |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 0 - відсутність корозійного напруження |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Максимальне осьове зусилля | 180 N |
| Максимальна радіальна сила | 200 N |
| Теоретичний крутний момент при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi) | 1.25 Nm |
| Вага продукту | 375 g |
| Тип кріплення | З внутрішньою різьбою |
| Пневматичне з'єднання | M5 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал вала приводу | Сталь Нікельований |
| Матеріальні ущільнення | TPE-U (PU) |
| Матеріал корпусу | Кований алюмінієвий сплав |