

Безконтактний вимикач SMEO-1-S6-C

Номер деталі: 151673

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	блокова конструкція
Відповідає стандарту	EN60947-5-2
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Величина вимірювання	Позиція
Основи вимірювання	Магнітний геркон
Температура навколишнього середовища	-50 °C...120 °C
Повторюваність	0.2 mm
Комутаційний вихід	Контакт біполярний
Функція комутаційного елемента	N/O контакт
Час увімкнення	0.5 ms
Час відключення	0.03 ms
Максимальна частота перемикачів	500 Hz
Максимальний вихідний струм	1 A
Максимальна комутаційна здатність змінного струму	40 VA
Максимальна комутаційна здатність DC	40 W
Падіння напруги	0 V
Залишковий струм	0 mA
Захист від короткого замикання	ні
Стійкість до перевантажень	Недоступно
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 V...250 V
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...200 V
Захист від зворотної полярності	Немає
Електричне підключення 1, тип підключення	кабель
Електропідключення 1, технологія підключення	Відкритий кінець
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	2
Напрямок виходу підключення	Вздовж

Особливості	Значення
Довжина кабелю	2.5 m
Колір оболонки кабелю	Сірий
Матеріал оболонки кабелю	TPE-S
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Момент дотягування	2.9 Nm
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	100 g
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал корпусу	епоксидна смола PC PET Сталь TPE-O Цинк дитий під тиском
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-40 °C...120 °C
Ступінь захисту	IP67
Напруга ізоляції	250 V
Стійкість до стрибків напруги	4 kV
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь забруднення	3