


Затискний модуль EV-10/30-3

Номер деталі: 151993

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	3 mm
Затискна поверхня	10x30
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи	Одинарної дії
Робочий тиск	6 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з масовим вмістом міді більше 5% виключаються з використання. Друковані плати, кабелі, електричні з'єднувачі та котушки виключаються
Температура навколишнього середовища	-20 °C...40 °C
Вага продукту	20 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичне з'єднання	M3
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал мембрана	TPE-U (PU)