

Злив конденсату WA-2

Номер деталі: 152810

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Спосіб приведення в дію	механічно
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Допоміжне ручне керування	Без фіксації
Відведення конденсату	Повністю автоматичний
Конструкція	зовнішній, механічний, повністю автоматичний
Величина вимірювання	Рівень
Функція клапана	2/2 відкритий моностабільний
Робочий тиск	1.5 bar...14 bar
Робоче середовище	Вода
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Температура середовища	0 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Вага продукту	92 g
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Підключення для зливу конденсату	PK-4
Пневматичне з'єднання	M9
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав