

# Паралельний комплект EAMM-U-86-D40-52B/C-102-S1

Номер деталі: 1537011

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	86
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Макс. швидкість обертання	5000 rpm
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	175 kgmm <sup>2</sup>
Обертний момент приводу на холостому ході	0.25 Nm
Передаваний крутний момент	9.5 Nm
Вага продукту	2540 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D40B
Код інтерфейсу Motor In	52V 52C
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS