


Компактний пневмоциліндр AEVU-16- -A-P-A-S20

Номер деталі: 156281

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|---|
| Крок | 1 mm...25 mm |
| Ø поршня | 16 mm |
| Демпфування | еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Режим роботи | Одиної дії |
| Закінчення штока поршня | Зовнішня різьба |
| Конструкція | Поршень Шток поршня |
| Визначення положення | Для безконтактних давачів |
| Варіанти | Безперервний, порожнистий шток поршня |
| Робочий тиск | 0.13 MPa...1 MPa 1.3 bar...10 bar 18.85 psi...145 psi |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...80 °C |
| Енергія удару в кінцевих положеннях | 0.01 J |
| Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні | 81 N |
| Тип кріплення | за бажанням: з наскрізним отвором За допомогою аксесуарів |
| Пневматичне з'єднання | M5 |
| Матеріал манжетних гвинтів | високолегована нержавіюча сталь |
| Матеріал покриття | Кований алюмінієвий сплав |
| Матеріал динамічних ущільнень | NBR TPE-U (PU) |
| Матеріал штока поршня | високолегована нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу циліндра | Кований алюмінієвий сплав |