

# โซลินอยด์คอยล์ VACC-S13-18-K4-3U-KS4ME

หมายเลขชิ้นส่วน: 8156761

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทการดำเนินการ	ไฟฟ้า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์	ไม่มี
รอบการทำงาน	100%
ชั้นฉนวน	H
ลักษณะขดลวด	230VDC: 1.8W 230 V AC: 40/65 Hz กำลังไฟ 1.8 VA
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	-15 % / +10 %
การอนุมัติ Ex-protection นอก EU	EPL DB (KR) EPL GB (KR)
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (KR) โซน 21 (KR)
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
ชนิดของก๊าซที่ป้องกัน(การจุดติด)	Ex e mb IIC T4, T5, T6
ฝุ่นชนิดป้องกันภายนอก	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
อุณหภูมิแวดล้อมการระเบิด	T4, T130°C: -30°C ≤ ต่ำ ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ ต่ำ ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ ต่ำ ≤ +50°C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับการป้องกัน	IP65
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	330 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	กล่องหัวเกลียวเข้าสาย M20x1.5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS