

# โซ่คัพ DYSS-10-10-Y1F-F1A

หมายเลขชิ้นส่วน: 8179970

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	10
ฮับ	10 mm
การทำใหหมาะด ๆ	ปรับตัวเอง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ตัวแปร	ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลัก ขอยกเว้น ไตแก นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	1.5 m/s
เวลาพักที่อุณหภูมิห้อง	0.2 s
รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด	1 s
ฟังก์ชัน	บทบาทเดียว กด
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
ความยาวลวดทอน	10 mm
แรงกระแทกสูงสุด	700 N
แรงบิดกระชับสูงสุด	8 Nm
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	6 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	25000 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	0.03 J
แรงResetting	4 N
แรงแทรกต่ำสุด	24 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	51 g
ชวงมวล	20 kg
ประเภทของรัด	พร้อมน็อตล็อก
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง