

# โซลินอยด์วาล์ว

## VZWD-B-L-M22C-M-N14-10-V-36-2A-A1-100-R1

หมายเลขชิ้นส่วน: 8214649

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	วาล์วกันวาล์วควบคุมโดยตรง
ประเภทการดำเนินการ	ไฟฟ้า
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทของรีด	การติดตั้งสาย
ข้อต่อแบบเข้ามุม	1/4 NPT
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	รูปร่าง A ปลั๊ก ตามมาตรฐาน EN 175301-803 ดีไซน์สีเหลือง
ความกว้างปรกติ	1 mm...1 mm
ฟังก์ชันวาล์ว	2/2 ปิด monostable
แมนนวลเทส	ไม่มี
ทิศทางการไหล	กลับไม่ได้
ปานกลาง	ระบุข้อต่ออากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] ก๊าซเฉื่อย น้ำมันแร่ น้ำ ของเหลวที่เป็นกลาง สื่อกระแสอื่น ๆ ตามคำขอ
ความแตกต่างของความดัน	0 MPa 0 bar 0 psi
ลักษณะขดลวด	110 V AC: 50/60 Hz กำลังไฟเข้า 40.0 VA กำลังไฟโวลต์ 30.0 VA
ชั้นฉนวน	H
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	+15 % / -10 %
รอบการทำงาน	100%
รีเซ็ตประเภท	สปริงกล
ประเภทการกระตุ้น	โดยตรง

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความดันปานกลาง	0 MPa...0 MPa 0 bar...0 bar 0 psi...0 psi
ความหนืดสูงสุด	25 mm <sup>2</sup> /s
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...-10 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...-10 °C
กระแสKv	0.04 m <sup>3</sup> /h...0.04 m <sup>3</sup> /h
สลับเวลาเปิด	8 ms...8 ms
เปลี่ยนเวลาปิด	25 ms...25 ms
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ	1.4305
ซีลวัสดุ	FPM
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	440 g...440 g
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
ระดับการป้องกัน	IP65
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง