

Плоский пневмоциліндр DZF-18-10-A-P-A

Номер деталі: 161237

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Крок | 10 mm |
| Ø поршня | 18 mm еквівалентний діаметр |
| Максимальний кут повороту штока поршня +/- | 1.2 deg |
| Демпфування | еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Режим роботи | Двосторонньої дії |
| Конструкція | Поршень Шток поршня |
| Визначення положення | Для безконтактних давачів |
| Захист перед обертанням/направляюча | Овальний поршень |
| Робочий тиск | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...80 °C |
| Максимальний крутний момент пристрою перед поворотом | 0.2 Nm |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення | 123 N |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi), при висуванні | 153 N |
| Маса переміщення при ході 0 м | 24 g |
| Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу | 4 g |
| Додаткова вага на 10 мм ходу | 13 g |
| Основна вага при ході 0 мм | 107 g |
| Тип кріплення | за бажанням: З внутрішньою різьбою За допомогою аксесуарів |
| Пневматичне з'єднання | M5 |
| Матеріал покриття | Кований алюмінієвий сплав |
| Матеріальні ущільнення | NBR TPE-U (PU) |

| Особливості | Значення |
|-----------------------|---------------------------------|
| Матеріал корпусу | Алюміній Гладко анодований |
| Матеріал штока поршня | високолегована нержавіюча сталь |