


Soket NECB-M12G4-C2

Ürün numarası: 8162290

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Karşılık geldiği norm | EN 61076-2-101 |
| Ruhsat | c UL us - Listelenmiş (OL) |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş | UL E474609 |
| Bağlantı frekansı | 100 |
| Kablo çıkışı | düz |
| Ürün ağırlığı | 24 g |
| Uygulama notu | Festo'nun elektrikle çalışan valflerinin beslenmesi için yalnızca maksimum 4 A akıma ve yüksüz gerilimde maks. 30 V DC'ye sahip enerji sınırlamalı devrelere izin verilir. |
| Elektrik bağlantısı 1, işlem | Saha cihazı tarafı |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım | yuvarlak |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü | Soket |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi | M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı | 5 |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 4 |
| Elektrik bağlantısı 1, montaj türü | Altıgen SW18 ve uzunlamasına tırtıklı vida kilidi dönebilen |
| Elektrik bağlantısı 1, uyumlu montaj tipi | Dönen/dönmeyen vida kilidiyle uyumlu |
| Elektrik bağlantısı 2, işlem | Kontrol tarafı |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü | Kablo |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi | Vidalı terminal |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı | 4 |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 4 |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 0 V...60 V |
| Çalışma gerilimi aralığı AC | 0 V...48 V |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi | 4 A |
| Aşırı gerilim direnci | 1.5 kV |
| Koruyucu topraklama bağlantısı | mevcut değil |
| Kablo bağlantısı | Pg9 |
| Kablo çapı | 3.8 mm...9 mm |

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------|--|
| Bağlantı kesiti | 0.14 mm ² ...0.75 mm ² |
| Bağlantı kesitine ilişkin not | Kablo pabucu ile 0,1 mm ² |
| Koruma türü | IP65 IP67 |
| Koruma türüne ilişkin not | monte edilmiş durumda |
| Ortam sıcaklığı | -25 °C...90 °C |
| Ortam sıcaklığına ilişkin not | Değer kaybını gözlemleyin |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kirlenme derecesi | 3 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| Gövde malzemesi | PA66-GF30 |
| Gövde rengi | siyah |
| Vidalı kilitleme malzemesi | Döküm çinko, nikel kaplı |
| Vida malzemesi | Çelik, nikel kaplama |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | FPM |
| Fiş kontakları malzemesi | Pirinç, nikel kaplı ve altın kaplı |