


# Kılavuz ekseni ELFD-KF-80- -

Ürün numarası: 8182488

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	80
Strok rezervi	4.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Kılavuz
Maks. ivmelenme	50 m/sn <sup>2</sup>
Maks. hız	3 m/sn
Devreye girme süresi	100%
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Koruma türü	IP30
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
2. derece alan momentleri ly	1213000 mm <sup>4</sup>
2. derece alan momentleri lz	2052000 mm <sup>4</sup>
Maks. kuvvet Fy	4200 N...8433 N
Maks. kuvvet Fz	4200 N...8400 N
Maks. moment Mx	106 Nm...200 Nm
Maks. moment My	42 Nm...390 Nm
Maks. moment Mz	42 Nm...390 Nm
Tüm eksenlerdeki maks. kuvvet Fy	2291 N...4581 N
Tüm eksenlerdeki maks. kuvvet Fz	3500 N...5600 N
Tüm eksenlerdeki maks. moment Mx	106 Nm...200 Nm
Tüm eksenlerdeki maks. moment My	42 Nm...356 Nm
Tüm eksenlerdeki maks. moment Mz	42 Nm...294 Nm
Torsiyon atalet momenti It	405000 mm <sup>4</sup>
Yer değiştirme kuvveti	6 N
Referans hizmet ömrü	5000 km

Özellik	Değer
100 km'lik teorik kullanım ömründe Fy (sadece kılavuzlamaya bakıldığında)	17576 N...35153 N
100 km'lik teorik kullanım ömründe Fzz (sadece kılavuzlamaya bakıldığında)	17576 N...35153 N
100 km'lik teorik kullanım ömründe Mx (sadece kılavuzlamaya bakıldığında)	422 Nm...844 Nm
100 km'lik teorik kullanım ömründe My (sadece kılavuzlamaya bakıldığında)	162 Nm...1356 Nm
100 km'lik teorik kullanım ömründe Mz (sadece kılavuzlamaya bakıldığında)	162 Nm...1356 Nm
Hareketli kütle	911 g...1615 g
0 mm strokta temel ağırlık	2345 g...3645 g
10 mm strok başına ek ağırlık	76 g
Kapak malzemesi	Alüminyum kokil kalıp döküm, boyalı Alüminyum kokil kalıp döküm, boyalı
Profil malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapama bandı malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Kızak kılavuzu malzemesi	Çelik
Kılavuz rayı malzemesi	Çelik
Kızak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım