

# Плоский пневмоциліндр DZH-40- -PPV-A-S6

Номер деталі: 16532

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	1 mm...1000 mm
Ø поршня	40 mm еквівалентний діаметр
Максимальний кут повороту штока поршня +/-	1.4 deg
Демпфування	Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи	Двосторонньої дії
Конструкція	Поршень Шток поршня
Визначення положення	Для безконтактних давачів
Варіанти	Термостійкі ущільнення до 120 °C
Захист перед обертанням/направляюча	Овальний поршень
Робочий тиск	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...120 °C
Довжина амортизації	21 mm
Максимальний крутний момент пристрою перед поворотом	1.2 Nm
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення	633 N
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi), при висуванні	754 N
Додаткова вага на 10 мм ходу	40 g
Основна вага при ході 0 мм	820 g
Тип кріплення	за бажанням: З внутрішньою різьбою За допомогою аксесуарів
Пневматичне з'єднання	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	Алюміній
Матеріальні ущільнення	TPE-U (PU)

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь