


Manifold alt tabanı VABX-A-S-EL-E12-CTED-MPM8-SHUH-XL

Ürün numarası: 8208386

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	1 2
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi
Bağlantı konumu	yanda
Ters polarite koruması	evet
LED yoluyla diyagnoz	Modül başına diagnostik
Dahili iletişim yoluyla diyagnoz	Mantık beslemesi PS düşük gerilim Mantık beslemesi PS aşırı gerilim
Valf terminal yapısı	Karıştırılabilir valf boyutları
Maks. valf bobini sayısı	128
Şunlarla uyumlu	Valf terminali VTUX-A-S
Ölçüler G x U x Y	26 mm x 104 mm x 92 mm
Endüktif koruyucu devre	monte edilmiş
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi, elektronik / sensörler	tipik olarak 50 mA
Çalışma gerilimine ilişkin not	SELV/PELV güç kaynakları gerekli Gerilim düşüşüne dikkat edin
24 VDC'de güç tüketimi	1.2 W
Maks. akım beslemesi	2 x 4 A (harici sigorta gereklidir)
Nominal çalışma gerilimi DC elektronik/sensörler	24 V
Nominal çalışma gerilimi DC yük	24 V
Elektrik kesintisinde ara belleğe alma	10 ms
Çıkışlar elektriksel izolasyonu kanal - dahili iletişim	evet
Elektronik/sensör sistemi ve yük/valfler besleme gerilimleri arasındaki elektriksel izolasyon	evet
Protokol	CC-Link EtherCAT PROFINET
Kirlenme derecesi	2
İzin verilen gerilim dalgalanmaları elektronik/sensörler	±% 25

Özellik	Değer
İzin verilen gerilim dalgalanmaları, yükü	±% 10
Güç kaynağı, işlev	Elektronik/sensörler ve gelen yük
Güç kaynağı, bağlantı türü	Soket
Güç kaynağı, bağlantı teknolojisi	M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu
GüçGüç kaynağı, kutup/damar sayısı	4
Yük/valfler düşük gerilim (diyagnoz mesajı)	21.1 V
Ruhsat	RCM işareti
KC işareti	KC-EMC
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 5 - 95
Doğrudan ve dolaylı temasa karşı koruma	PELV SELV
Koruma türü	IP65
Koruma türüne ilişkin not	kullanılmayan bağlantılar kapatıldı
Aşırı gerilim kategorisi	II
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Nominal kullanım yüksekliği	≤ 2000 m NHN
Maks. kurulum yüksekliği	3500 m
Duvara montaj maks. sıkma torku	6 Nm
Ürün ağırlığı	233 g
Elektrik kontrolü	AP arayüzü
Maks. kablo uzunluğu	50 m
İletişim arayüzü, işlev	Sistem iletişimi XF1 IN / XF2 OUT
İletişim arayüzü, bağlantı türü	2x soket
İletişim arayüzü, bağlantı teknolojisi	M8x1, EN 61076-2-114'e göre D kodlu
İletişim arayüzü, pin/damar sayısı	4
İletişim arayüzü, protokol	CC-LINK® EtherCAT PROFINET
İletişim arayüzü, blendajlama	evet
Kablo çıkışı	düz
Bağlantı plakası montaj türü	geçiş deliği ile
Montaj türü	M5 vida için geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	15 mm kartuş için
Pnömatik bağlantı 5	15 mm kartuş için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	PA takviyeli
Kapak malzemesi	PA takviyeli
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Folyo malzemesi	Polyester
Kovan malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Kelepçe malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Somun malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik