


# Servo Motor

## EMMH-AS-108-HA-HS-S1M-T

Ürün numarası: 8215361

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                            | Değer                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ortam sıcaklığı                                                    | -30 °C...40 °C                                                   |
| Ortam sıcaklığına ilişkin not                                      | -%2/°C değer kaybıyla 80°C'ye kadar                              |
| Maks. kurulum yüksekliği                                           | 3000 m                                                           |
| Maks. kurulum yüksekliği hakkında not                              | 1.000 m'den itibaren sadece 100 m'de -1,0% değer kaybı ile       |
| Depolama sıcaklığı                                                 | -20 °C...70 °C                                                   |
| Bağıl nem                                                          | % 0 - 100                                                        |
| Karşılık geldiği norm                                              | IEC 60034                                                        |
| EN 60034-1'e göre termal sınıf                                     | F                                                                |
| Maks. sargı sıcaklığı                                              | 155 °C                                                           |
| EN 60034-1'e göre boyutlandırma sınıfı                             | S1                                                               |
| Sıcaklık denetimi                                                  | EnDat 2.2 üzerinden dijital motor sıcaklığı iletimi              |
| EN 60034-7'ye göre motor tasarımı                                  | IM B14<br>IM V18                                                 |
| Montaj konumu                                                      | herhangi bir                                                     |
| Koruma türü                                                        | IP69K                                                            |
| DIN SPEC 42955'e göre eş merkezlilik, eş eksenlilik, eksenel salgı | N                                                                |
| Dengeleme kalitesi                                                 | G 2,5                                                            |
| Kalma torku                                                        | Tepe sıkma torkunun <%1,0'ı                                      |
| Nominal koşullar altında yatakların kullanım ömrü                  | 20000 sa                                                         |
| Arayüz kodu motor Out                                              | 108C                                                             |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü                               | Hibrit soket                                                     |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi                        | M17x0,75                                                         |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı                          | 15                                                               |
| Kirlenme derecesi                                                  | 2                                                                |
| Malzeme hakkında not                                               | RoHS uyumlu                                                      |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                                        | 4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet<br>(lazer markalama hariç) |
| LABS uygunluğu                                                     | VDMA24364 Zone III                                               |
| Gıdaya uygunluk                                                    | Doğrudan gıda teması için onaylıdır                              |
| Osilasyon direnci                                                  | EN 60068-2-6'ya göre                                             |

| Özellik                                             | Değer                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şok direnci                                         | EN 60068-2-29'a göre<br>EN 60068-2-27'ye göre 15 g/11 ms                                                                                                      |
| Ruhsat                                              | RCM işareti                                                                                                                                                   |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)                   | AB EMC direktifine göre<br>AB düşük gerilim yönergesine göre<br>AB RoHS direktifine göre                                                                      |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)                 | EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre<br>Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre<br>elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre |
| Nominal çalışma gerilimi DC                         | 680 V                                                                                                                                                         |
| Sargı anahtarlama tipi                              | İç yıldız                                                                                                                                                     |
| Kutup çifti sayısı                                  | 5                                                                                                                                                             |
| Duruş torku                                         | 8.2 Nm                                                                                                                                                        |
| Nominal tork                                        | 4.8 Nm                                                                                                                                                        |
| Pik tork                                            | 26.3 Nm                                                                                                                                                       |
| Nominal devir                                       | 2000 1/dak                                                                                                                                                    |
| Maks. devir                                         | 7000 1/dak                                                                                                                                                    |
| Maks. mekanik devir                                 | 7000 1/dak                                                                                                                                                    |
| Açısal ivmelenme                                    | 100000 rad/sn <sup>2</sup>                                                                                                                                    |
| Nominal güç motor                                   | 1000 W                                                                                                                                                        |
| Sürekli duruş akımı                                 | 8 A                                                                                                                                                           |
| Motor nominal akımı                                 | 4.9 A                                                                                                                                                         |
| Tepe akımı                                          | 27.5 A                                                                                                                                                        |
| Motor sabiti                                        | 1 Nm/A                                                                                                                                                        |
| Duruş torku sabiti                                  | 1.03 Nm/A                                                                                                                                                     |
| Gerilim sabiti faz-faz                              | 66.8 mVdak                                                                                                                                                    |
| Fazdan faza sargı direnci                           | 0.77 Ohm                                                                                                                                                      |
| Sargı endüktansı faz-faz                            | 4.4 mH                                                                                                                                                        |
| Sargı uzunlamasına endüktansı Ld (faz)              | 2 mH                                                                                                                                                          |
| Sargı enine endüktansı Lq (faz)                     | 2.2 mH                                                                                                                                                        |
| Elektriksel zaman sabiti                            | 5.6 ms                                                                                                                                                        |
| Termal zaman sabiti                                 | 89 dak                                                                                                                                                        |
| Isıl direnç                                         | 0.81 K/W                                                                                                                                                      |
| Ölçüm flanşı                                        | 300 x 300 x 30 mm, çelik                                                                                                                                      |
| Rotor kütle atalet momenti                          | 5.1 kgcm <sup>2</sup>                                                                                                                                         |
| Toplam tahrik çıkış atalet momenti                  | 5.1 kgcm <sup>2</sup>                                                                                                                                         |
| Ürün ağırlığı                                       | 8900 g                                                                                                                                                        |
| İzin verilen eksenel mil yükü                       | 147 N                                                                                                                                                         |
| İzin verilen radyal mil yükü                        | 735 N                                                                                                                                                         |
| Rotor konumu vericisi                               | Çok dönüşlü mutlak enkoder                                                                                                                                    |
| Rotor konumu vericisi üretici adı                   | EQI 1331                                                                                                                                                      |
| Rotor konum vericisi mutlak algılanabilir devirler  | 4096                                                                                                                                                          |
| Rotor konumu vericisi arayüzü                       | EnDat 22                                                                                                                                                      |
| Rotor konumu vericisi ölçüm prensibi                | endüktif                                                                                                                                                      |
| Rotor konumu vericisi çalışma gerilimi DC           | 5 V                                                                                                                                                           |
| Rotor konumu vericisi çalışma gerilimi aralığı DC   | 3.6 V...14 V                                                                                                                                                  |
| Devir başına rotor konumu vericisi konum değerleri  | 524288                                                                                                                                                        |
| Rotor konumu vericisi çözünürlüğü                   | 19 bit                                                                                                                                                        |
| Rotor konumu vericisi açı ölçümü sistem hassasiyeti | -65 arcsec...65 arcsec                                                                                                                                        |
| MTTF, kısmi bileşen                                 | 190 yıl, rotor enkoderi                                                                                                                                       |