

Електромагнітна котушка MSN1W-110AC-OD

Номер деталі: 123061

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Мінімальний час дотягування	10 ms
Робочий цикл	100%
Коефіцієнт потужності $\cos \{\rho\}$	0.7
Характеристики котушки	110 V AC: 50 Hz, пускова потужність 7,5 VA, утримуюча потужність 5,0 VA 110 V AC: 60 Hz, пускова потужність 5,0 VA, утримуюча потужність 3,7 VA 120 V AC: 60 Hz, пускова потужність 5,0 VA, утримуюча потужність 3,7 VA
Допустимі коливання напруги	при 50 Hz $\pm 10\%$ при 60 Hz -10...+20%
Морська класифікація	Див. сертифікат
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Орган сертифікації	DNV-TAA000032X
Відповідність LABS	VDMA24364-C1-L
Температура середовища	-10 °C...50 °C
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Вага продукту	80 g
Електричне підключення	3-ріп Форма A відповідно до DIN EN 175301-803
Тип кріплення	Затикний З фіксуючим затискачем За допомогою аксесуарів
Матеріал корпусу	РА
Матеріал штекерних контактів	Сталь
Матеріал обмотки	мідь