

Пневмоциліндр DSBF-C-80-25-PPSA-N3-R

Номер деталі: 1781061

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Крок | 25 mm |
| Ø поршня | 80 mm |
| Різьба штока | M20x1,5 |
| Демпфування | саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Відповідає стандарту | ISO15552 |
| Закінчення штока поршня | Зовнішня різьба |
| Конструкція | Поршень Шток поршня Профільна труба |
| Визначення положення | Для безконтактних давачів |
| Робочий тиск | 0.04 MPa...1.2 MPa 0.4 bar...12 bar |
| Режим роботи | Двосторонньої дії |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 3 - сильний опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...80 °C |
| Енергія удару в кінцевих положеннях | 1.8 J |
| Довжина амортизації | 31 mm |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення | 2721 N |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi), при висуванні | 3016 N |
| Рухома маса | 898 g |
| Маса переміщення при ході 0 м | 800 g |
| Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу | 39 g |
| Вага продукту | 3369 g |
| Основна вага при ході 0 мм | 3131 g |
| Додаткова вага на 10 мм ходу | 95 g |
| Тип кріплення | за бажанням: З внутрішньою різьбою За допомогою аксесуарів |

| Особливості | Значення |
|--|--|
| Пневматичне з'єднання | G3/8 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал покриття | Алюміній литий під тиском, з покриттям |
| Матеріал ущільнення поршня | TPE-U(PU) |
| Матеріал поршня | Кований алюмінієвий сплав |
| Матеріал штока поршня | високолегована нержавіюча сталь |
| Матеріал ущільнювача-зчищувача для штока | TPE-U (PU) |
| Матеріал буферного ущільнення | TPE-U(PU) |
| Матеріал буферного поршня | РОМ |
| Матеріал корпусу циліндра | Анодований алюмінієвий сплав |
| Матеріал гайи | Високолегована нержавіюча сталь |
| Матеріал підшипника | РОМ |
| Матеріал манжетних гвинтів | Оцинкована сталь |