

# Кутовий фітинг QSML-6-100

Номер деталі: 130767

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення  |
|---|---|
| Розмір  | Mini  |
| Номінальний розмір                              | 3.4 mm  |
| Положення монтажу                               | Будь-який   |
| Конструкція                                     | L форма<br>Принцип «Push-Pull».                                     |
| Розмір упаковки                                 | 100   |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar                           |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...87 psi  |
| Робочий тиск в залежності від температури       | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Морська класифікація                            | Див. сертифікат   |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]                     |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища     | Можлива робота з мастилом   |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 1 - низький опір корозії  |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура навколишнього середовища            | -10 °C...80 °C  |
| Вага продукту                                   | 4 g   |
| Пневматичний порт 1                             | Для шланга з зовнішнім Ø 6 мм                                       |
| Пневматичне з'єднання 2                         | для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм                                       |
| Колір розчепного кільця                         | Синій   |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS  |
| Матеріал корпусу                                | PBT   |
| Матеріал звільняючого кільця                    | POM   |
| Матеріал ущільнення трубки                      | NBR   |
| Матеріал хомута для шланга                      | Високолегована нержавіюча сталь                                     |