

Вилка штока CRSG-M6

Номер деталі: 13567

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	M6
Положення монтажу	Будь-який
На підставі норм	DIN 71752 ISO 8140
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 5% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Вага продукту	22 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал болта	Високолегована сталь
Матеріал вилки	Високолегована сталь
Матеріал гайки	Високолегована сталь
Матеріал запобіжника	Високолегована сталь