



Блок підготовки повітря FRC-1/2-D-MIDI-KF

Номер деталі: 185847

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------|--|
| Розмір | Midi |
| Модельний ряд | D |
| Захист від спрацювання | Поворотна ручка з фіксацією |
| Положення монтажу | по вертикалі +/- 5° |
| Ступінь фільтрації | 40 µm |
| Відведення конденсату | Відкручується вручну |
| Конструкція | Модуль розгалуження Реле тиску Відсічний клапан Фільтр-регулятор з манометром Пропорційний стандартний мастилорозпилювач безпечний клапан включення |
| Максимальна об'єм конденсату | 43 cm ³ |
| Кришка контейнера | Металевий захист |
| манометр | з манометром |
| Робочий тиск | 3 bar...16 bar |
| Діапазон регулювання тиску | 2.5 bar...12 bar |
| Максимальний гістерезис тиску | 0.25 bar |
| Стандартна номінальна витрата | 1220 l/min |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:~:] Інертні гази |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Клас чистоти повітря на виході | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4~:] Інертні гази |
| Температура середовища | -10 °C...60 °C |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Вага продукту | 4000 g |
| Тип кріплення | за бажанням: Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів |
| Пневматичний порт 1 | G1/2 |
| Пневматичне з'єднання 2 | G1/2 |
| Матеріал корпусу | Цинк дитий під тиском |

| Особливості | Значення |
|------------------|----------|
| Матеріал ємності | РС |