

Вакуумний насос ESS-50-SNA

Номер деталі: 189313

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Мінімальний радіус заготовки	330 mm
Номінальний розмір	3 mm
Діаметр присоски	50 mm
Об'єм чаші присоски	2.387 cm ³
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Особливі властивості	Антистатичний
Призначення тримача вакуумного захвату	розмір 4
Форма присоски	круглий, плаский
Робочий тиск	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Поверхневий опір	0 Ohm
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	105.8 N
Бічна сила при номінальному робочому тиску	81.5 N
Вага продукту	22 g
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	M6
Колір	чорна/біла точка
Твердість по шкалі Shore	50 +/- 5

Особливості	Значення
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав, нікельований Нікельована латунь Сталь, оцинкована та хромована
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	NBR