



# Генератор вакууму VN-07-L-T3-PI4-VI4-RO1

Номер деталі: 193591

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір сопла Лавалю	0.7 mm
Ширина	14 mm
Тип глушника	Відкритий
Положення монтажу	Будь-який
Характеристики ежектора	Високий об'ємний потік всмоктування За замовчуванням
Інтегрована функція	Глушник відкритий
Конструкція	Форма T
Робочий тиск для максимальної швидкості всмоктування	6.2 bar
Робочий тиск	1 bar...8 bar
Номінальний робочий тиск	6 bar
Максимальний об'єм всмоктування відносно атмосфери	38.8 l/min
Час подачі повітря при номінальному робочому тиску	0.5 s
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	0 °C...60 °C
Рівень звуку при номінальному робочому тиску	66 dB(A)
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Максимальний момент дотягування	0.5 Nm
Вага продукту	24 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичний порт 3	Глушник відкритий
Приєднання вакууму	G1/8
Матеріал з'єднувального болта	Кований алюмінієвий сплав, анодований Нікельована латунь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал уловлюючої насадки	POM

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Матеріал корпусу	РОМ посилений
Матеріал глушника	РЕ
Матеріал випускного сопла	Кований алюмінієвий сплав