

Стопорний комплект DADP-ES-Q12-16

Номер деталі: 2536503

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Розмір | 16 |
| Діапазон регулювання кута повороту | 0 deg...270 deg |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Точне регулювання | -6 deg |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 1 - низький опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура навколишнього середовища | 0 °C...60 °C |
| Вага продукту | 110 g |
| Тип кріплення | з наскрізним отвором |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал стопора | Високолегована нержавіюча сталь |
| Матеріал важеля | Берилієва бронза нікельована |
| Матеріал шайби | Кований алюмінієвий сплав, анодований |