


З'єднувальна лінія NEBV-B2W3-K-0.6-N-LE3

Номер деталі: 3579468

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|---|
| Дозвіл | с CSA us (OL) |
| Маркування кабелю | Без тримача позначки |
| Вага продукту | 80 g |
| Електричне підключення 1, функція | Сторона польового пристрою |
| Електропідключення 1, проект | Прямокутний |
| Електричне підключення 1, тип підключення | Розетка |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка | Кутовий |
| Електропідключення 1, технологія підключення | Схема підключення форма В за промисловим стандартом 11 мм |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил | 3 |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили | 3 |
| Електричне підключення 1, тип кріплення | на електромагнітному клапані з центральним гвинтом М3 |
| Електричне підключення 2, функція | Сторона управління |
| Електричне підключення 2, тип підключення | кабель |
| Електричне підключення 2, технологія підключення | відкритий кінець |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів | 3 |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи | 3 |
| Діапазон робочої напруги постійного струму | 0 V...230 V |
| Номінальна робоча напруга постійного струму | 230 V |
| Діапазон робочої напруги змінного струму | 0 V...230 V |
| Номінальна робоча напруга АС | 230 V |
| Струмове навантаження при 40 °С | 10 A |
| Стійкість до стрибків напруги | 4 kV |
| Під'єднання захисного заземлення | Наявне |
| Довжина кабелю | 0.6 m |
| Властивості кабелю | Стандарт |
| Лінійка умов випробувань | Умови тестування за запитом |
| Діаметр кабелю | 5.9 mm |
| Допуск діаметра кабелю | ± 0,3 mm |
| Склад кабелю | 3 x 0,75 mm ² |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Примітка щодо ступеня захисту | в змонтованому стані |

| Особливості | Значення |
|--|--|
| Температура навколишнього середовища | -25 °С...80 °С |
| Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем | -25 °С...80 °С |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання Згідно директиви ЄС RoHS |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності) | Відповідно до правил RoHS Великобританії Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Ступінь забруднення | 3 |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Матеріал оболонки кабелю | TPE-U (PUR) |
| Колір оболонки кабелю | Сірий |
| Матеріал корпусу | TPE-U (PUR) |
| Кольор корпусу | Чорний |
| Матеріал ізоляційного рукава | PP |