

# Швидкороз'ємна розетка KD2-M5-A

Номер деталі: 4087

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	2.4 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.95 bar...12 bar
Стандартна номінальна витрата	126 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Номінальний момент дотягування	0.85 Nm
Допустимий номінальний моменту затягування	± 15 %
Вага продукту	10 g
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба M5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS