


Клапан VOFC-L-B52-FG14-F19

Номер деталі: 4514929

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	5/2 бістабільний
Спосіб приведення в дію	електричний
Ширина	40 mm
Стандартна номінальна витрата	989 l/min
Пневматичне робоче з'єднання	Монтажна плита G1/4
Робочий тиск	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar
Конструкція	поршневий золотник
Ступінь захисту	IP65
Номінальний розмір	6 mm
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Допоміжне ручне керування	Немає
Тип контролю	Пілот
Контроль подачі повітря	Внутрішнє
Напрямок потоку	Не реверсивні
Витрата Kv при аерації	1.08 m ³ /h
Швидкість потоку Kv для вихлопу	1.08 m ³ /h
Стандартна номінальна витрата 2-3	978 l/min
Час відключення	22 ms
Час увімкнення	26 ms
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:2:2]
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура середовища	-25 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Вага продукту	680 g
Пневматичний порт 1	G1/4

Особливості	Значення
Пневматичне з'єднання 2	Фланець 1/4 Схема підключення NAMUR
Пневматичний порт 3	G1/4
Пневматичне з'єднання 4	Фланець 1/4 Схема підключення NAMUR
Пневматичне з'єднання 5	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній з емалевим покриттям