


Паралельний комплект EAMM-U-86-S62-60H-177

Номер деталі: 1587453

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	86
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Макс. швидкість обертання	5000 rpm
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	175 kgmm ²
Обертний момент приводу на холостому ході	0.25 Nm
Передаваний крутний момент	9.5 Nm
Вага продукту	3290 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	S62
Код інтерфейсу Motor In	60H
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS