

Комбінація блоків підготовки повітря MSB4N-1/8-FRC7:J3M1

Номер деталі: 533975

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	4
Модельний ряд	PC
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з вбудованим замком
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	5 µm
Відведення конденсату	Відкручується вручну
Конструкція	Фільтр-регулятор з манометром Пропорційний стандартний мастилорозпилювач
Функція регулятора	постійний тиск на виході з попередньою компенсацією З вторинним вихлопом з функцією зворотного потоку
Кришка контейнера	Пластиковий захисний чохол
манометр	з манометром
Робочий тиск	1.5 bar...14 bar
Діапазон регулювання тиску	1 bar...12 bar
Стандартна номінальна витрата	800 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	500 g
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	1/8 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1/8 NPT
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	PC

