

# Блок підготовки повітря FRC-3/4-D-7-MAXI-NPT

Номер деталі: 173882

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Maxi
Положення монтажу	Бажано вертикально
Відведення конденсату	Відкручується вручну
Ступінь фільтрації	40 µm
Робочий тиск	1 bar...16 bar
Стандартна номінальна витрата	8500 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	2390 g
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію З кронштейном
Пневматичний порт 1	3/4 NPT
Пневматичне з'єднання 2	3/4 NPT
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Матеріал ємності	PC