


Кутовий захват HGWM-12-EZ-G7

Номер деталі: 185703

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12
Максимальний кут захвату губок α_x, α_y	0.5 deg
Максимальний люфт щелеп захвату Sz	0.03 mm
Максимальний кут відкривання	14 deg
Точність повторюваності захвату	0.02 mm
Кількість захватних губок	2
Режим роботи	Одиначної дії Закритий
Функція захвату	Кронштейн
Конструкція	Похила площина
Визначення положення	без
Робочий тиск	2 bar...8 bar
Максимальна робоча частота захвату	4 Hz
Мінімальний час відкриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм)	1.7 ms
Мінімальний час закриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi)	2.8 ms
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Крутний момент пружини повернення	1,5 Ncm
Відкритий загальний момент захоплення при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi).	76 Ncm
Максимальне зусилля на губках захвату Fz статичне	20 N
Максимальний момент на губках захоплення Mx статичний	40 Ncm
Максимальний статичний момент на губці захвату My	40 Ncm
Максимальний статичний момент на губках захвату Mz	40 Ncm
Вага продукту	52 g
Тип кріплення	3 контргайкою
Пневматичне з'єднання	M3
Матеріал кришки	POM
Матеріал корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал захватних губок	Високолегована сталь